



## CDN-230E Elektroniczna, alfabetyczna lista lokatorów

Moduł elektronicznej listy lokatorów (spisu lokali) dla central serii CDN. Umożliwia za pomocą przycisków „strzałek” przeszukiwanie kolejno wpisanych pozycji (sortowanie wg. adresów odbiorców) lub przeszukiwanie pozycji posortowanych alfabetycznie. Pozwala na umieszczenie do 27 znaków opisu dla każdego lokalu. Przyciskiem „dzwonka” wywołuje się dzwonienia do wyszukanego lokalu. W przypadku dzwonienia z klawiatury numerycznej centrali, na wyświetlaczu modułu pojawia się również opis dla danego lokalu. Moduł posiada podgrzewany wyświetlacz oraz możliwość wpisania do 4 ekranów powitalnych - Intro (4 x 32 znaki), które będą się wyświetlać kolejno w trybie czuwania. Dodatkowa wersja przeznaczona dla central CDN7ACC posiada możliwość wywołania wyszukiwania wpisów zaczynających się na wybraną literę alfabetu (należy przytrzymać dłużej dowolny przycisk „strzałek”). Moduł może być programowany z poziomu komputera za pomocą darmowego oprogramowania (wymagany kabel do programowania CDN-USB) oraz z poziomu klawiatury centrali (nie dot. central CDN7ACCC). Montaż modułu jest możliwy wyłącznie w dodatkowych ramkach lub puszkach dedykowanych do central CDN.

<b>Index</b>	CDN-230E BR CDN-230E GR CDN-230E ST
<b>Opis</b>	Elektroniczna, alfabetyczna lista lokatorów
<b>Wykonanie</b>	Stal ocynkowana malowana proszkowo
<b>Dostępne kolory</b>	Brąz (BR) Grafit (GR) Stal (ST)
<b>Max,. ilość abonentów</b>	255 lokali
<b>Wyświetlacz</b>	LCD LCD (podgrzewany) w CDN-230E ST
<b>Wymiary (mm)</b>	88×61
<b>Pobór mocy w trybie czuwania</b>	~ 0,3W
<b>Cechy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu</li> <li>- 27 znaków opisu dla każdego lokalu</li> <li>- do 4 komunikatów powitalnych (tzw. Intro) zmieniających się w ustawionym odstępie czasu</li> <li>- Intro - 32 znaki zapisane w 2 wierszach po 16 znaków</li> <li>- indywidualnie podświetlane przyciski alfabetycznego wyboru oraz dzwonienia</li> <li>- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB</li> <li>- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania”</li> </ul>

## Wymiary

